

Chwytek zatrzaskowy

Technopolimer

CHWYTAK

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM).

KULA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

MONTAŻ

Wkręty samogwintujące Ø 4.8 mm typ UNI 7981 B lub śruby M5 z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym, typ DIN 912.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Chwytek zatrzaskowy BPS (patent Elesa) składa się z chwytaka, który należy zamontować na ramie oraz elementu kulistego, który montujemy na drzwiach.

Chwytek, w który wsuwa się element kulisty drzwi, jest również mechanizmem zatrzymującym ich ruch.

Śruby za pomocą których, mocuje się chwytek i element kulisty są identyczne, co znacznie ułatwia montaż.

Badanie przeprowadzone na dystansie 20 000 cykli nie wykazało żadnych zmian w funkcjonalności chwytaka.

Chwytek zatrzaskowy został zaprojektowany do blokowania oston, okien, pokryw, drzwi wahadłowych i przesuwnych.

Minimalna szerokość profilu, na którym montujemy chwytek zatrzaskowy powinna wynosić 15 mm, a dystans między drzwiami a ramą musi wynosić między 2,5 mm a 3,5 mm (rys. 1).


AKCESORIA

BPS.30-SP: elementy dystansowe z technopolimeru na bazie acetalu (POM) 5, 10, 15 mm (sprzedawane osobno), w kolorze czarnym. Elementy te (bądź ich zestawienie) kompensują różnice grubości pomiędzy ramą a drzwiami.




ELESA Original design

Rys.1





Przykłady montażu elementów dystansowych



Dystans między ramą a drzwiami	Elem. dystansowy do użycia	Oznaczenie
0	-	-
5 mm	5 mm	BPS.30-SP5
10 mm	10 mm	BPS.30-SP10
15 mm	15 mm	BPS.30-SP15
20 mm	10 mm + 10 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10
25 mm	10 mm + 15 mm	BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15
30 mm	15 mm + 15 mm	BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15

Przykłady zastosowań



BPS			
Kod	Oznaczenie	Siła zwalniająca [N]	⚖
6251	BPS.30	30	10

BPS-SP					
Kod	Oznaczenie	H	H1	H2	⚖
6253	BPS.30-SP5	5	19	6	3
6254	BPS.30-SP10	10	23	8	4
6255	BPS.30-SP15	15	28	9	5