

Zawiasy z blokadą

Technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY

Stal oksydowana na czarno.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z tłem stożkowym.

RĘKOJEŚĆ NASTAWNA BLOKUJĄCA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

Czerwony napis "PUSH" nadrukowany na korpusie rękojeści (unikając kontaktu z rozpuszczalnikami, alkoholem lub detergentami zawierającymi alkohol).

Śruba ze stali oksydowanej na czarno, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

Wtópka ze stali oksydowanej na czarno, otwór gwintowany,

nieprzelotowy (CFA.49 i CFA.65).

Wtópka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy (CFA.97).

ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)

Maksymalnie 215°, pomiędzy 0° i -35° oraz pomiędzy 0° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).

Nie należy przekraczać kąta obrotu (patrz rysunek), aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Zawias CFA-ERS oferuje możliwość nieograniczonego blokowania drzwi w zakresie kąta obrotu 215°. Tarcie między dwoma korpusami zawiasu kontroluje prędkość otwierania i zamykania podczas pracy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Efekt tarcia jest osiągnięty przez ścisnięcie dwóch korpusów zawiasu za pomocą rękojeści nastawnej.

By uruchomić mechanizm nastawny, trzeba nacisnąć w dół rękojeść (PUSH). Puszczając dźwignię, sprężyna zwalnia element ząbkowany, pozwalając dźwigni na powrót do pozycji startowej oraz na jej swobodny obrót razem z drzwiami.




Duża liczba zębów w mechanizmie rękojeści nastawnej zapewnia jej obrót nawet w wypadku bardzo ograniczonego ruchu dźwigni.

Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne (patrz strona 1368).

Wartości obciążeń: patrz odpowiadające modele CFA. (patrz strona 1370).



FAMdesign



Kod	Oznaczenie	L	B	L1	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	h3	h4	b1	R	d3	d4	⚖
422134	CFA.49-ERS-SH-5	49.5	48	52	30	31	19	13	11	29	36	17	44	5.5	10	40
422234	CFA.65-ERS-SH-6	65	64	52	40	40	23	15	13.5	29	36	24	44	6.5	11.5	75
422334	CFA.97-ERS-SH-10	96.5	97.5	73.5	59.5	62.5	35	23	20.5	37	48	35	63	10.5	20	240