

Zamki ze sworzniem blokującym

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), z gniazdem o profilu antywłamaniowym, dopasowanym do specjalnego klucza. Kolor czarny, wykończony na mat.

SWORZEŃ BLOKUJĄCY

Stal nierdzewna AISI 304 z przyciskiem blokującym z technopolimeru w kolorze czerwonym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CKE.40 CH**: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym M5.
- **CKE.40 B**: wtopki mosiężne, otwory gwintowane, nieprzelotowe.

KLUCZ (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

- CSN: klucz składany z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
- CSF: klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kulka kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.
- CWL: klucz składany, powiększony, z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony, wtopka ze stali nierdzewnej.


SPOSÓB DZIAŁANIA MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO

Zamki CKE. ze specjalnym mechanizmem blokującym sworzni zostały zaprojektowane tak, aby były otwierane tylko przez osoby upoważnione (posiadające odpowiedni klucz).



1. Blokowanie: wciśnij przycisk blokujący tak, aby cały schował się w korpusie zamka, a mechanizm się zatrzasnął. Uwaga: przed rozpoczęciem blokowania upewnij się, że klucz jest wyciągnięty z zamka.
2. Otwieranie: wsuń klucz do zamka (bez obracania) i dociśnij aż mechanizm zostanie odblokowany.

1. ZAMYKANIE


przycisk blokujący



2. OTWIERANIE




CKE-CH




CSN

CSF





CKE-B

CWL



ELESA Original design



CKE.40 CH

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	H	B	d	d1	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	h4	h5	△
7901	CKE.40 CH-5	31	53.5	5.5	10	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	6	10	85

CKE.40 B

Kod	Oznaczenie	H	B	d	h	L	L1	L2	L3	L4	f	f1	f2	h1	h2	h3	△
7905	CKE.40 B-M5	31	53.5	M5	6	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	100