

Zamki zatrzaskowe

z uchwytem, technopolimer, łatwe w czyszczeniu

KORPUS Z UCHWYTEM ORAZ ZACZEP

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Kolor biały, matowy, podobny do RAL 9002.

KORPUS Z RYGLEM ZATRZASKOWYM

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor biały zbliżony do RAL 9002, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

CMS-CLEAN łączy w jednym produkcie dwie funkcje: uchwytu oraz zamka zatrzaskowego.

Drzwi można otworzyć pociągając za uchwyt w kierunku wskazanym przez trójkątny znacznik.


Zaczepek można zamontować na ramie (Rys. 1) lub na profilu z rowkiem teowym (Rys. 2).

Zamki CMS są odpowiednie do zastosowań w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz maszynach dla przemysłu spożywczego, które ze względów higienicznych wymagają częstego czyszczenia.




INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Wykonać otwór w drzwiach zgodnie z szablonem.
2. Włożyć korpus z uchwytem w otwór.
3. Zamontować od tyłu korpus z rygłem zatrzaskowym za pomocą samowinujących wkrętów ze stali nierdzewnej AISI 316 (w zestawie).
4. Montaż zaczepu na ramie: wywierć dwa otwory zgodnie z szablonem. W celu prawidłowego ustawienia zaczepu względem rygła zatrzaskowego, linie odniesienia na zaczepie i na korpusie z uchwytem muszą być wyrównane.
5. Zamocuj zaczep do ramy lub do profilu za pomocą śrub z łbem walcowym M5 z gniazdem sześciokątnym (niedostarczane w zestawie).



Rys.1



Rys.2



Kod	Oznaczenie	l ₁	l ₂	l ₃	s	
151371	CMS.60-10-30-CLEAN	15	15	30	1 ÷ 10	55
151376	CMS.60-10-40-CLEAN	20	20	40	1 ÷ 10	55