

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWA

- ECA.M: technopolimer na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów ELECOLORS, wykończonych na mat.

Dostarczane w komplecie, montaż na wcisk, zdejmowane za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela ECA.M).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki przelotowe do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub zwykłych nakrętek, które należy dokupić osobno.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Po zamocowaniu uchwytu należy włożyć zaślepkę w specjalne rowki i wsunąć do końca.

Następnie nacisnąć na środkową część zaślepki, żeby wcisnąć dodatkowe zatrzaski.

AKCESORIA NA ŻYCZENIE

- DS-EMPC: tuleje dystansowe z wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), zwiększające odległość między uchwytem a powierzchnią montażową.


- ECA.M: zaślepki w jednym z kolorów Elecolors (patrz tabela).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.M

Kod	Oznaczenie	Zaślepki dla
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C17).




* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017




ELESA Original design

ERGOSTYLE®



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



Kod	Oznaczenie	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117±120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117±120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82