

Uchwyty kasetowe

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

ERGONOMIA I WZORNICTWO


Kompaktowa budowa uchwytu i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwytu gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytach mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwytu w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć dolną część uchwytu, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy rys.2.



Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wpasowaniem uchwytu)



	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
S	X	Y	X	Y	X	Y
0.7	85 ^{+0.2}	34.9 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	49.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.5 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.8 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.2 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}

Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
261051-C1	EPR.90-PF-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
261081-C1	EPR.110-PF-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261111-C1	EPR.120-PF-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58