

Dwukierunkowe uchwyty wpuszczane

montaż za pomocą śrub, technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

4 samogwintujące wkręty ze stali cynkowanej $\varnothing 3.5 \times 20$, dostarczane w komplecie. Maksymalny moment dokręcania wkrętów 1.2 [Nm].

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty wpuszczane ERB-CLEAN stosuje się do otwierania i zamykania drzwi przesuwnych.

Uchwyty wpuszczane ERB-CLEAN w białym kolorze są szczególnie odpowiednie do montowania w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w maszynach przetwórstwa spożywczego.

Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwyty gwarantuje bezpieczny i komfortowy chwyt.

DANE TECHNICZNE


Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytach mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU




- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Przednią część uchwyty dopasować do otworu w panelu.
- Nałożyć z drugiej strony panelu tylną część uchwyty, dopasowując ją do przedniego elementu.
- Połączyć obie części uchwyty wkrętami samogwintującymi.



ERGOSTYLE®



Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności
przed wpasowaniem uchwyty)



Kod	Oznaczenie	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151311	ERB.130 CLEAN	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95