

Dwukierunkowe uchwyty wpuszczane

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer, łatwe do czyszczenia

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty wpuszczane ERB-PF-CLEAN stosuje się do otwierania i zamykania drzwi przesuwnych. Ergonomiczne kształty wgłębienia uchwyty gwarantują bezpieczny i komfortowy chwyt.



Uchwyty wpuszczane ERB-PF-CLEAN w białym kolorze są szczególnie odpowiednie do montowania w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w maszynach przetwórstwa spożywczego.

DANE TECHNICZNE



Wartości siły (F2) wymienione w tabeli są rezultatem testów laboratoryjnych z użyciem uchwyty zamocowanego na wzmocnionym, metalowym panelu o grubości 1.5 mm (wzmocniony dla celów testowych).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć jedną część uchwyty z mechanizmem zatrzaskowym w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć przeciwną część, aż do momentu całkowitego zatrzasknięcia się uchwyty zgodnie z Rys.2.



ELESA Original design



S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Kod	Oznaczenie	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
151301	ERB.115-PF-CLEAN	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42