

Pokrętło sterujące

Z kołnierzem lub kryzą, technopolimer

GAŁKA

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.

KOŁNIERZ LUB KRYZA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

KOLOROWA ZAŚLEPKA CENTRALNA

Technopolimer, wykończony na mat.

Zamawiając należy dodać indeks koloru (C9,...,C17) do kodu i oznaczenia produktu.

Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczona w innych kolorach, ze specjalnymi znakami lub napisami.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna, otwór gładki, nieprzelotowy.

Montaż za pomocą oksydowanego na czarno wkręta dociskowego UNI 5929 (wkręt z gniazdem sześciokątnym na końcu). Dostarczany w komplecie.


- **MBR+C**: gładki kołnierz.
- **MBR+CK**: kołnierz ze wskaźnikiem.
- **MBR+CGS**: kryza z podziałką, wskazania rosną przy obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z numeracją 0 do 9, (w sumie czterdzieści działek).
- **MBR+FK**: kryza ze wskaźnikiem.
- **MBR+FGS**: kryza z podziałką, wskazania rosną przy obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z numeracją 0 do 9, (w sumie czterdzieści działek).
- **MBR+FKP**: kryza ze wskaźnikiem. Tylna komora na obudowę potencjometru.
- **MBR+FGSP**: kryza z podziałką, wskazania rosną przy obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z numeracją 0 do 9, (w sumie czterdzieści działek). Tylna komora na obudowę potencjometru.

Precyzyjna podziałka, laserowo wygrawerowane cyfry oraz wskaźnik trójkątny.

ELESA Original design

ERGONOMIA I WZORNICTWO


Drobne radełkowanie na zewnętrznej krawędzi pokrętki, zapewnia bezpieczny i wygodny uchwyt, dając operatorowi możliwość pracy w najróżniejszych warunkach pracy w delikatny i ergonomiczny sposób. Radełkowanie ułatwia dodatkowo regulację pokrętki podczas szybkiej rotacji (lub wkręcanie) bez nieprzyjemnej pracy kątowej ręki i nadgarstka.



MBR+C

MBR+CK

MBR+CGS



* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 34811-C2 MBR.30 B-5+C-C2


C9 RAL9005 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017

MBR+C

MBR+CK

MBR+CGS


Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	d1	d2	h	h1	h2	f	Δ
34811-*	MBR.30 B-5+C-*	34812-*	MBR.30 B-5+CK-*	34813-*	MBR.30 B-5+CGS-*	30	5	24	11	26	12	10.5	8.5	M4	32
34821-*	MBR.30 B-6+C-*	34822-*	MBR.30 B-6+CK-*	34823-*	MBR.30 B-6+CGS-*	30	6	24	12	26	14	10.5	8.5	M4	30
34831-*	MBR.40 B-6+C-*	34832-*	MBR.40 B-6+CK-*	34833-*	MBR.40 B-6+CGS-*	40	6	26	12	34.5	14	12	9	M4	35
34851-*	MBR.50 B-8+C-*	34852-*	MBR.50 B-8+CK-*	34853-*	MBR.50 B-8+CGS-*	50	8	33	15	45	20	15	11.5	M5	60



*Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 34814-C2 MBR.30 B-5+FK-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

MBR+FK				MBR+FGS											
Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	
34814-*	MBR.30 B-5+FK-*	34815-*	MBR.30 B-5+FGS-*	30	5	24	11	26	42	12	10.5	8.5	5	M4	27
34824-*	MBR.30 B-6+FK-*	34825-*	MBR.30 B-6+FGS-*	30	6	24	12	26	42	14	10.5	8.5	5	M4	25
34834-*	MBR.40 B-6+FK-*	34835-*	MBR.40 B-6+FGS-*	40	6	26	12	34.5	50	14	12	9	5.5	M4	38
34854-*	MBR.50 B-8+FK-*	34855-*	MBR.50 B-8+FGS-*	50	8	33	15	45	63	20	15	11.5	6.5	M5	65



*Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 34816-C2 MBR.30 B-5+FKP-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

MBR+FKP				MBR+FGSP														
Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	h4	f	⚖	
34816-*	MBR.30 B-5+FKP-*	34817-*	MBR.30 B-5+FGSP-*	30	5	29	11	26	42	22	12	16	11.5	7	5	M4	31	
34826-*	MBR.30 B-6+FKP-*	34827-*	MBR.30 B-6+FGSP-*	30	6	29	12	26	42	22	14	16	11.5	7	5	M4	29	
34836-*	MBR.40 B-6+FKP-*	34837-*	MBR.40 B-6+FGSP-*	40	6	32.5	12	34.5	50	31	14	18.5	14	8	6	M4	42	
34856-*	MBR.50 B-8+FKP-*	34857-*	MBR.50 B-8+FGSP-*	50	8	39	15	45	63	40	20	22	16	9.5	6	M5	67	

