

Uchwyty kasetowe ze składaną rękojęcią

montaż za pomocą śrub, technopolimer

KORPUS

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat, wysoka odporność na promieniowanie UV.

RĘKOJĘŚCI

SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), wzmocniony włóknami szklanymi, kolor czarny, wykończony na mat, wysoka odporność na promieniowanie UV.

Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 316.

Sworzeń obrotowy ze stali nierdzewnej AISI 316

WKŁADKA MOCUJĄCA

SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), wzmocniony włóknami szklanymi, kolor czarny, wykończony na mat, wysoka odporność na promieniowanie UV.

Wkręty samogwintujące Ø 3,5 ze stali nierdzewnej AISI 316 (w zestawie).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MRH.80-6**: montaż na panelach o maksymalnej grubości 6 mm.
- **MRH.80-12**: montaż na panelach warstwowych o grubości od 6 mm do 12 mm.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Rękojeść uchwyty MRH całkowicie chowa się w obudowie. Dzięki mechanizmowi zatraskowemu po naciśnięciu przycisku rękojeść wysuwa się z obudowy. Uchwyty ten umożliwia otwieranie osłon, paneli, szuflad, włazów itp.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartości F_1 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Włożyć korpus rękojeści do otworu.
- Przykręcić wkładki mocujące za pomocą wkrętów samogwintujących (w zestawie), aż do oporu. Sugerowany moment siły dokręcania wynosi 1 Nm.



ELESA Original design



Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 ÷ 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 ÷ 12	19.5	400	25