

Zestaw montażowy do profili  
do uchwytu M.2000 i M.2000-SWM, SUPER-techno-  
polimer

PŁYTY

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WKRETY DOCISKOWE

Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Zestaw PM-M.2000 umożliwia montaż uchwytu M.2000 lub M.2000-SWM w rowku teowym na profilach od rozmiaru 35 mm. W zestawie znajdują się dwie śruby M6x12 z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym do zamocowania płyt montażowych do uchwytu. Śruby te nie są dostępne po zamontowaniu uchwytu na profilu.

INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Zamontuj płyty montażowe na uchwycie za pomocą śrub M6x12.
2. Zamontuj uchwyt na profilu w żądanym położeniu za pomocą śrub M6 z łbem stożkowym (niedostarczane w komplecie) i odpowiednich nakrętek teowych, typu GN 51B na stronie - (niedostarczane w komplecie).

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ELESA Original design



| Kod   | Oznaczenie    | d1  | d2  | f1   | f2 | f3 | H | B    | l1   | l2   | l4 | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖  |
|-------|---------------|-----|-----|------|----|----|---|------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 15281 | PM-M.2000/180 | 6.5 | 6.5 | 32.5 | 52 | 96 | 8 | 35.5 | 64.5 | 76.5 | 72 | 700    | 900    | 7      | 6      | 50 |