

Uchwyty kasetowe

Mocowanie zatrzaskowe/certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), samogasnący, opatrzony certyfikatem UL 94 V-0, kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

ERGONOMIA I WZORNICTWO


Kompaktowa budowa uchwytu i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwytu gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) - patrz strona A5 - gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów. Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytach mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).


INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwytu w otwór zgodnie z Rys. 1.
- Docisnąć dolną część uchwytu, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy (Rys. 2).




ELESA Original design

Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wpasowaniem uchwytu)



	PR.92-PF AE-V0		PR.137-PF AE-V0		PR.189-PF AE-V0	
s	x	y	x	y	x	y
7±1	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.6 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	39.6 [±]
1±1.5	87.5 ^{+0.2}	30.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.0 [±]
1.5±2	87.5 ^{+0.2}	31.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.3 [±]
2±2.2	87.5 ^{+0.2}	31.9 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.8 ^{±0.1}	183.7 ^{+0.2}	40.3 [±]



Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
150701-C1	PR.92-PF-AE-V0-C1	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
150711-C1	PR.137-PF-AE-V0-C1	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28