

Zamki kasetowe z funkcją domykania – seria CSMH

Nowość ELESa+GANTER

Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, wprowadziła do oferty zamki kasetowe z funkcją domykania. Nowy produkt nosi oznaczenie CSMH i jest przeznaczony do stosowania w agregatach, kompresorach, obudowach klimatyzatorów przemysłowych oraz w szafach elektrycznych. W konstrukcji zamka przewidziano szeroki zakres regulacji, składany uchwyt dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych oraz wysoki poziom ochrony IP65, dzięki któremu zamek można stosować na zewnątrz także w czasie niekorzystnej pogody.




Rys. 1. Zamek kasetowy z funkcją domykania CSMH

Korpus nowego zamka (kaseta) jest wykonany ze wzmocnionego włókna szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Uchwyt teowy, pokrywa mechanizmu zamka,

trzczeń oraz rygiel to ciśnieniowe odlewy ze stopu cynku. Na ryglu umieszczona jest tuleja obrotowa wykonana ze wzmocnionego włókna szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA).

Pozycja rygla na trzpczeniu może być regulowana w zakresie od 13 do 75 mm (Rys. 2). Specjalny kształt trzpczenia uniemożliwia założenie rygla w niewłaściwy sposób. Kiedy rygiel ustawiony jest w odpowiedniej pozycji, należy zablokować go bocznym wkrętem dociskowym.




Rys. 2. Zamek CSMH

Zamykanie drzwi z zamontowanym zamkiem CSMH odbywa się dwuetapowo. Najpierw należy przymknąć drzwi i przekręcić uchwyt wokół jego osi o 90 stopni, przez co rygiel ustawi się w pozycji zamkniętej. W drugim etapie składamy uchwyt w korpus zamka. Powoduje to ruch osiowy trzpczenia wraz z ryglem w kierunku drzwi i ich dociśnięcie. Całkowite złożenie uchwyty skutkuje jednocześnie zablokowaniem mechanizmu domykania.

Zamek wyposażony jest w wkładkę na klucz patentowy. Dodatkowo lub alternatywnie można zabezpieczyć go również za pomocą kłódki o maksymalnej średnicy pałaka wynoszącej 8 mm.

Na obwodzie wewnętrznej części korpusu znajduje się pasek silikonu, co zapewnia wysoki stopień ochrony (IP65) zabezpieczając przed ciałami stałymi, kurzem, strumieniem wody i parą. Zamki mogą być stosowane na zewnątrz, również w czasie złej pogody.

Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość zastosowania mikroprzełącznika do bezprzewodowej sygnalizacji położenia rygla. Montuje się go w specjalnym gnieździe znajdującym się po wewnętrznej stronie zamka. Mikroprzełącznik dostępny jest jako dodatkowe akcesorium.



Rys. 3. Montaż mikroprzełącznika

Standardowo dostępne są wykonania zamków zarówno z tym samym, jak i różnymi kodami kluczy. Do wyboru mamy też dwa kolory uchwyty teowego, czarny lub szary.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

[Zamek kasetowy z funkcją domykania CSMH](#)

ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat firmy: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, części do maszyn i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wymagania klienta. Elementy standardowe Eles+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów m.in. " International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl .

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Filip Granowski
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
tel: (+48) 22 737-70-47
fax (+48) 22 737-70-48
email: fg@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl